



GKWAD93006

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldurchmesser	9,4 mm
Kabellänge	0,6 m

Abmessungen

Länge	600 mm
-------	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	1,5 - 4 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern	3
------------------	---

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Grau

Leistung

Brandlast	0,1727 kWh
-----------	------------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

Kabel

Leitung dauertemperaturbeständig bis	60 °C
--------------------------------------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja