



GKWAD93050

Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 5 m Cca

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Märkstötspänning	6 kV
------------------	------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Kabel

Kabeldiameter	9,4 mm
---------------	--------

Kabellängd	5 m
------------	-----

Dimensioner

Längd	2500 mm
-------	---------

Anslutning

Ledararea	1,5 - 4 mm²
-----------	-------------

Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
---------------------------	-------------

Antal ledningar	3
-----------------	---

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Utrustning

Mekanisk kodning	Ja
------------------	----

Kabeltyp sida 1	Plug
-----------------	------

Kabeltyp sida 2	Kontakt
-----------------	---------

Kabeltyp	H05Z1Z1-F
----------	-----------

Material

Färg	Svart
------	-------

Färg anslutning	Grå
-----------------	-----

Ström

Brandlast	0,1727 kWh
-----------	------------

Resistans

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

Kabel

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	60 °C
--	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----