



**Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4<sup>2</sup>, 0.6m, hfr, Cca, schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polanzahl

5

**Spannung**

Nennspannung

400 - 400 V

Bemessungsstoßspannung

6 kV

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

25 A

**Kabel**

Kabeldurchmesser

9,4 mm

Kabellänge

0,6 m

**Abmessungen**

Länge

5000 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt

1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp

Wago Winsta

**Konnektivität**

Anzahl der Adern

5

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar

Ja

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung

Ja

Kabeltyp Seite 1

Buchse

Kabeltyp Seite 2

Stecker

Kabelart

H05Z1Z1-F

**Werkstoff**

Farbe

Schwarz

Farbe Kontakteinsatz

Grau

**Leistung**

Brandlast

0,1727 kWh

**Widerstand**

Kontaktwiderstand

1 mΩ

**Kabel**

Leitung dauertemperaturbeständig bis

60 °C

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja