



GKWAD55006

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4<sup>2</sup>, 0.6m, hfr, Cca, schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Bemessungsstoßspannung	6 kV
------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Kabel**

Kabeldurchmesser	9,4 mm
------------------	--------

Kabellänge	0,6 m
------------	-------

**Abmessungen**

Länge	5000 mm
-------	---------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

**Konnektivität**

Anzahl der Adern	5
------------------	---

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung	Ja
-----------------------	----

Kabeltyp Seite 1	Buchse
------------------	--------

Kabeltyp Seite 2	Stecker
------------------	---------

Kabelart	H05Z1Z1-F
----------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
-------	---------

Farbe Kontakteinsatz	Grau
----------------------	------

**Leistung**

Brandlast	0,1727 kWh
-----------	------------

**Widerstand**

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

**Kabel**

Leitung dauer temperaturbeständig bis	60 °C
---------------------------------------	-------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----