



SRR01605A

### Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1

#### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse

1

#### Leistung

Leistung

0.3 VA

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18 mm

Höhe

72.8 mm

Breite

44.4 mm

Tiefe

59.6 mm

Höhe der Öffnung

19.5 mm

Breite der Öffnung

18 mm

#### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

160 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

#### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja