



SRR01605A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión

1

Potencia

Potencia

0,3 VA

Dimensiones

Diámetro de la abertura

18 mm

Altura

72,8 mm

Anchura

44,4 mm

Profundidad

59,6 mm

Altura de la abertura

19,5 mm

Anchura de la abertura

18 mm

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

3000 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-40 - 65 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-40 - 65 °C

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

160 A

Máx. intensidad del secundario

5 A

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN

Placa de fijación

Sostenibilidad

Sin halógenos

Sí

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí