



SRR01605A

Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0,7VA Classe 1 18mm - Lungh. cavo 2m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione 1

Potenza

Potenza 0,3 VA

Serie

Diametro di apertura 18 mm

Altezza 72,8 mm

Larghezza 44,4 mm

Profondità 59,6 mm

Altezza di apertura 19,5 mm

Larghezza dell'apertura 18 mm

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 65 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 65 °C

Corrente

Corrente massima primario 160 A

Intensità massima del secondario 5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN
Piastra di montaggio

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si