



SRR01605A

Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genaugkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

0,3 VA

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18 mm

Höhe

72,8 mm

Breite

44,4 mm

Tiefe

59,6 mm

Höhe der Öffnung

19,5 mm

Breite der Öffnung

18 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 65 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 65 °C

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

160 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja