



SRR01605A

Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0,3 VA klasse 1

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0,3 VA
----------	--------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18 mm
Hoogte	72,8 mm
Breedte	44,4 mm
Diepte	59,6 mm
Hoogte van de opening	19,5 mm
Breedte van opening	18 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 65 °C

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	160 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja