



ATA122499016

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20 blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matériau	PC-ABS
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	1
Hauteur	93 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	30 mm
Profondeur de montage	0 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal Vertical
Montage sur	Goulottes et moulures

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Otéo (TM)
---	-----------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Joint	Pièces d'isolation en matière plastique : sans halogène, sans phosphore et sans silicone

Adapté à

ATA ATA 12x20	
------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui