



ATA125499016

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50 blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Mat
Matière	PC-ABS
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	1
Hauteur	130 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur de montage	0 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Non
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontale Vertical
Montage sur	Goulettes

Accessoires

Avec cadre de recouvrement	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Textes

Mode d'installation	Pour montage mural
Joint d'étanchéité	Pièces d'isolation en PVC : sans halogène, sans phosphore et sans silicone

Adapté à

LFW - plastique
ATA 12x50 / ATA 20x50

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui