



ATA125499016

Dubbele apparaatruider voor Otéo, lijst 12/20x50 mm, RAL 9016

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	130 mm
Breedte	140 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal Verticaal
Gemonteerd op	Kabelgoten

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Otéo (TM)
---	-----------

Teksten

Montagewijze	Voor wandopbouwmontage
Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij

Geschikt voor

LFW - kunststof ATA 12x50 / ATA 20x50
--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja