



RTQ102xb

Frontplatte intercom mono 2 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	315 x 150 mm
Einbauhöhe	315 mm
Einbautiefe Gehäuse	38 mm

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet

Abmessungen

Materialstärke	2 mm
Höhe	315 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8
Materialstärke Gehäuse AP	1.1 mm
Breite	150 mm

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
Betriebsspannung	24 - 24 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

Abmessungen

Abmessungen Frontplatte (H x B x T)	315 mm 150 mm 38 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (H x B x T)	315 mm 150 mm 55 mm
Abmessungen AP-Gehäuse (H x B x T)	319 mm 150 mm 42.5 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2Draht
---	----------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20-60 °C
--------------------	-----------

Gewicht

Gewicht	731 g
---------	-------

Spannungsversorgung

Stromversorgung über Ethernet	PoE+
-------------------------------	------

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weisse LED Namensschild-Hinterleuchtung

Texte	
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja