



RTQ108xb

Platine de rue intercom mono 8 button + porte nom, inox, 435x150x32

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur Acier inoxydable

Dimensions

Dimensions 435 x 150 mm
Hauteur d'encastrement 435 mm
Profondeur de montage du boîtier 38 mm

Fonctions

Type d'interphone Audio + Video

Matière

Matière Acier inoxydable
Finition Mat
Matériau bouton poussoir d'appel Acier inoxydable
Traitement de surface Brossé

Dimensions

Épaisseur matière 2 mm
Hauteur 435 mm
Épaisseur du boîtier encastré 0.8
Épaisseur du boîtier en saillie 1.1 mm
Largeur 150 mm

Tension

Tension de service LED 12 - 12 V
Tension de service 24 - 24 V

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 8

Dimensions

Dimensions de la plaque avant (H x L x P) 435 mm
150 mm
38 mm
Dimensions du boîtier encastré (H x L x P) 435 mm
150 mm
55 mm
Dimensions du boîtier pour montage en saillie (H x L x P) 439 mm
150 mm
42.5 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP54

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte IP via 2 fils

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 60 °C

Poids

Poids 1185 g

Alimentation électrique

Alimentation par Ethernet PoE+

Textes

Marquage Changement des porte-nom par l'avant avec clé de porte-nom AVZ-SRN
Éclairage Rétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom

Textes

Protection	Protection de démontage par vis spécial ZY
Mode de montage	Pour montage vertical
Joint d'étanchéité	Avec bande d'étanchéité

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----