



RTQ104xb

**Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	315 x 150 mm
Einbauhöhe	315 mm
Einbautiefe Gehäuse	38 mm

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet

**Abmessungen**

Materialstärke	2 mm
Höhe	315 mm
Materialstärke Gehäuse UP	0.8
Materialstärke Gehäuse AP	1.1 mm
Breite	150 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
Betriebsspannung	24 - 24 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	4
------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen Frontplatte (H x B x T)	315 mm 150 mm 38 mm
Abmessungen UP-Gehäuse (H x B x T)	315 mm 150 mm 55 mm
Abmessungen AP-Gehäuse (H x B x T)	319 mm 150 mm 42.5 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
--------------	------

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
---	-----------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

**Gewicht**

Gewicht	781 g
---------	-------

**Spannungsversorgung**

Stromversorgung über Ethernet	PoE+
-------------------------------	------

**Texte**

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weisse LED Namensschild-Hinterleuchtung

---

**Texte**

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----