



RTQ104xb

**Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Acier inoxydable
---------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	315 x 150 mm
Hauteur d'encastrement	315 mm
Profondeur de montage du boîtier	38 mm

**Fonctions**

Type d'interphone	Audio + Video
-------------------	---------------

**Matière**

Matière	Acier inoxydable
Finition	Mat
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Traitement de surface	Brossé

**Dimensions**

Epaisseur matière	2 mm
Hauteur	315 mm
Epaisseur du boîtier encastré	0.8
Epaisseur du boîtier en saillie	1.1 mm
Largeur	150 mm

**Tension**

Tension de service LED	12 - 12 V
Tension de service	24 - 24 V

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels	4
----------------------------	---

**Dimensions**

Dimensions de la plaque avant (H x L x P)	315 mm 150 mm 38 mm
Dimensions du boîtier encastré (H x L x P)	315 mm 150 mm 55 mm
Dimensions du boîtier pour montage en saillie (H x L x P)	319 mm 150 mm 42.5 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP54
-------------------------	------

**Compatibilité**

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20-60 °C
------------------------	-----------

**Poids**

Poids	781 g
-------	-------

**Alimentation électrique**

Alimentation par Ethernet	PoE+
---------------------------	------

**Textes**

Marquage	Changement des porte-nom par l'avant avec clé de porte-nom AVZ-SRN
----------	--

Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom
-----------	--

**Textes**

Protection	Protection de démontage par vis spécial ZY
Mode de montage	Pour montage vertical
Joint d'étanchéité	Avec bande d'étanchéité

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----