



RTQ104xb

**Platine de rue intercom mono 4 button + porte nom, inox, 315x150x32**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur Acier inoxydable

**Dimensions**

Dimensions 315 x 150 mm  
Hauteur d'encastrement 315 mm  
Profondeur de montage du boîtier 38 mm

**Fonctions**

Type d'interphone Audio + Video

**Matière**

Matière Acier inoxydable  
Finition Mat  
Matériau bouton poussoir d'appel Acier inoxydable  
Traitement de surface Brossé

**Dimensions**

Epaisseur matière 2 mm  
Hauteur 315 mm  
Epaisseur du boîtier encastré 0.8  
Epaisseur du boîtier en saillie 1.1 mm  
Largeur 150 mm

**Tension**

Tension de service LED 12 - 12 V  
Tension de service 24 - 24 V

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels 4

**Dimensions**

Dimensions de la plaque avant (H x L x P) 315 mm  
150 mm  
38 mm  
Dimensions du boîtier encastré (H x L x P) 315 mm  
150 mm  
55 mm  
Dimensions du boîtier pour montage en saillie (H x L x P) 319 mm  
150 mm  
42.5 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP54

**Compatibilité**

Technique d'installation pour la communication de porte IP via 2 fils

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 60 °C

**Poids**

Poids 781 g

**Alimentation électrique**

Alimentation par Ethernet PoE+

**Textes**

Marquage Changement des porte-nom par l'avant avec clé de porte-nom AVZ-SRN  
Éclairage Rétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom

---

**Textes**

Protection	Protection de démontage par vis spécial ZY
Mode de montage	Pour montage vertical
Joint d'étanchéité	Avec bande d'étanchéité

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----