



RTQ106xb

**Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	435 x 150 mm
Einbauhöhe	435 mm
Einbautiefe Gehäuse	38 mm

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

**Funktionen**

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet

**Abmessungen**

Materialstärke	2 mm
Höhe	435 mm
Materialstärke des Unterputzgehäuses	0,8
Materialstärke des Aufputzgehäuses	1,1 mm
Breite	150 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
Betriebsspannung	24 - 24 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten	6
------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen Frontplatte (H x B x T)	435 mm 150 mm 38 mm
Abmessungen Unterputzgehäuse (H x B x T)	435 mm 150 mm 55 mm
Abmessungen AP-Gehäuse (H x B x T)	439 mm 150 mm 42,5 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
---	-----------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

**Gewicht**

Gewicht	1135 g
---------	--------

**Spannungsversorgung**

Stromversorgung über Ethernet	PoE+
-------------------------------	------

**Texte**

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

---

**Texte**

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----