



RTQ101xb

Platine de rue intercom mono 1 button + porte nom, inox, 255x150x32

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Acier inoxydable
---------	------------------

Dimensions

Dimensions	255 x 150 mm
Hauteur d'encastrement	255 mm
Profondeur de montage du boîtier	38 mm

Fonctions

Type d'interphone	Audio + Video
-------------------	---------------

Matière

Matière	Acier inoxydable
Finition	Mat
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Traitement de surface	Brossé

Dimensions

Epaisseur matière	2 mm
Hauteur	255 mm
Epaisseur du boîtier encastré	0.8
Epaisseur du boîtier en saillie	1.1 mm
Largeur	150 mm

Tension

Tension de service LED	12 - 12 V
Tension de service	24 - 24 V

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
----------------------------	---

Dimensions

Dimensions de la plaque avant (H x L x P)	255 mm 150 mm 38 mm
Dimensions du boîtier encastré (H x L x P)	255 mm 150 mm 55 mm
Dimensions du boîtier pour montage en saillie (H x L x P)	259 mm 150 mm 42.5 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
-------------------------	------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20-60 °C
------------------------	-----------

Poids

Poids	550 g
-------	-------

Alimentation électrique

Alimentation par Ethernet	PoE+
---------------------------	------

Textes

Marquage	Changement des porte-nom par l'avant avec clé de porte-nom AVZ-SRN
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène longue durée du porte-nom

Textes

Protection	Protection de démontage par vis pécial ZY
Mode de montage	Pour montage vertical
Joint d'étanchéité	Avec bande d'étanchéité

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----