



RTN550XB

**Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Edelstahl Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend
Rahmenfarbe	Silber
Rahmenbehandlung	Geschliffen

**Abmessungen**

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Einbautiefe	33 mm

**Leistung**

Leistungsaufnahmen Betrieb	4.3 W
Leistungsaufnahme standby	2.6 W

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung bei DC	24 -24 V

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation	IP über 2-Draht
---	-----------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	0.2 - 0.8 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp Eingang	RJ45
Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Käfigklemme Klemmblock
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse	Ja
Anzahl der verbindbaren Schaltflächen	256

**Bedienelemente und Anzeigen**

Status LED	Ja
------------	----

**Funktionen**

Funktion	Ruf Hören und sprechen Sehen
Mit Tag/Nacht Funktion	Ja
IP-Adressierung über Intercom Manager	Ja
Maximale Lautsprecherlautstärke	90 dB

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputzrahmen Unterputzrahmen Installationssäule
-------------	--

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Max. Relative Luftfeuchtigkeit	90 %

**Ausstattung**

Schaltkontakt potenzialfrei	Max. 24 V/1 A
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP54
--------------	------

---

**Gewicht**

Gewicht	425 g
---------	-------

---

**Kamera**

Öffnungswinkel der Kamera horizontal	110 °
Öffnungswinkel der Kamera vertikal	58 °
Horizontaler Blickwinkel	120 °
Min. Umgebungshelligkeit (Farbmodus)	5 lm
Min. Umgebungshelligkeit (Nachtmodus)	0 lm
Montagehöhe der Kamera	1.6 m
Videocodierungsformat	H.264

---

**Spannungsversorgung**

Stromversorgung über Ethernet	PoE
Optionales externes Netzteil	24 V

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----