



WL0332

lumina - Comutador duplo p/ estores - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Prateado

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal

Plástico

Tratamento Envernizado

0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligaçāo com parafuso

Com fixação por garras Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de orgāo de comando Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim