



WL0332

**lumina - Comutador duplo p/ estores - prata**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Poder de corte 10 A

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Prateado

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamento Envernizado

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligação com parafuso

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 2

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

**Segurança**

Resistência ao impactos IK IK05

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 10 A

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim