



WL0322

Pulsador persianas, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
|--------------------------|------|

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Colour | Plata |
| Código RAL | 9006 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Lacado |
| | 0 % |

Identificación

| | |
|------------------------|-----------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico |
|------------------------|-----------------|

Conectividad

| | |
|----------------------|--|
| Tipo de montaje | Montaje de garra Conexión con tornillos |
| Con soporte de garra | Sí |

Controles e indicadores

| | |
|------------------|---|
| Número de teclas | 2 |
|------------------|---|

Dimensiones

| | |
|------------------------|------------|
| Dimensiones | 71 x 71 mm |
| Profundidad de montaje | 26 mm |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Elemento de control/operación | Doble pulsador |
|-------------------------------|----------------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |