



WL0330.png

lumina - Comutador duplo p/ estores - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçao com parafuso
Com fixação por garras	Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	26 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim