



G45MSET039016

**Multimedia Anschlussset VGA Direkt Klipping 45x22.5 Verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	D-Sub 15-polig VGA
Anzahl der Anschlüsse	1

**Abmessungen**

Tiefe	24 mm
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm

**Ausstattung**

Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Abmessungen**

Einbautiefe	24 mm
-------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Drahtanschluss
--------------	----------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja