



G45MSET039016

Multimedia Anschlussset VGA Direkt Klipping 45x22.5 Verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	D-Sub 15-polig VGA
Anzahl der Anschlüsse	1

Abmessungen

Tiefe	24 mm
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm

Ausstattung

Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Abmessungen

Einbautiefe	24 mm
-------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Konnektivität

Anschlussart	Drahtanschluss
--------------	----------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja