



G45MSET039016

Conector VGA con cable + tapa 45mm blanco

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	D-sub 15-polos VGA
Número de conexiones	1

Dimensiones

Profundidad	24 mm
Altura	45 mm
Anchura	22,5 mm

Equipo

Con protección contra el polvo	No
Con tapa abatible	No

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Dimensiones

Profundidad del montaje	24 mm
-------------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión del cable
------------------	--------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí