



G45MSET039016

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	D-sub 15pólový VGA
Počet přípojek	1

##### Rozměry

Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm

##### Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

##### Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

##### Konektivita

Typ připojení	Připojení vodičů
---------------	------------------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano