



G45MM3019011

tehalit.WA Ramka montażowa 1xSub-D 9-pol. Typ 30 45x45mm czarny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Liczba połączeń 0

Wymiary

Głębokość 24 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 22,5 mm

Wymiary otworu (szer. x wys.) 20,5 x 11,4 mm

Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 24 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Kompatybilność

Typ modułu gniazd datat Typ 30

Nazwa modułu gniazd data Sub-D 9 Pol

Instalacja, montaż

Kąt montażu 90 °

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak