



G45MSET029016

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	DisplayPort 1.2
Počet přípojek	1

Rozměry

Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm

Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Konektivita

Typ připojení	Připojení vodičů
---------------	------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano