



G45MM3019016

Technické vlastnosti

Připojení

Počet přípojek	0
----------------	---

Rozměry

Hloubka	24 mm
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Rozměry otvoru (Š x V)	20,5 x 11,4 mm

Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Rozměry

Vestavěná hloubka	24 mm
-------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Přenos

Název modulu datových zásuvek	Sub-D 9 Pol
-------------------------------	-------------

Instalace, montáž

Úhel instalace	90 °
----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano