



GD113G

**Kleinverteiler,gamma,APV,1-reihig,13M,PE-QC**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	1
---------------------	---

Anzahl Reihen	1
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	13
---------------	----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	250 mm
------	--------

Breite	250 mm
--------	--------

Tiefe	103 mm
-------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	13
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II nur mit Zubehör
--------------	---------------------------------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Ohne Schloss
----------------	--------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----