



GD313G

Kleinverteiler,gamma,APV,3-reihig,39M,PE-QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	39
---------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	250 mm
Tiefe	103 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	13
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Schutzart IP mit Tür	IP40

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----