



HIM4021

**Lastumschalter 3P+N 20A für Hutschiene/Montageplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	380 - 415 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub> IEC60947	1.26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>cc</sub> mit gl-gG Sicherung	50 kA

**Leistung**

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	13000 W
---	---------

**Architektur**

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P+N

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	2 - 2.2 Nm
----------------------	------------

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	127,5 mm
Tiefe	89 mm

**Bedienelemente und Anzeigen**

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	8
---------------	---

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.60 W
---------------------------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja