



RTD230XB

Fernzugriffsmodul für Hager intercom

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 45 °C

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 2 W

Spannungsversorgung

Betriebsspannung über Netzgerät 24 - 24 V

Spannung

Betriebsspannung 24 - 30 V

Abmessungen

Höhe 75 mm

Breite 35 mm

Tiefe 95 mm

Breite in Teilungseinheiten 2

Werkstoff

Farbe Weiss

Werkstoff Kunststoff

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Architektur

Bussystem KNX/EIB Bus + Ethernet (10 Mbit/s)

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation IP über 2-Draht

Anschlussmöglichkeiten

Kommunikationsprotokoll Ethernet 10/100 BaseT

Montageart DIN Schiene

Funktionen

Funktion Steuern/Regeln

Bedienelemente und Anzeigen

Status LED Ja

Gewicht

Gewicht 200 g

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja