



RTD230XB

Module de telecommande pour Hager intercom

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2 W
-------------------------------------	-----

Alimentation électrique

Tension de service via l'alimentation	24 - 24 V
---------------------------------------	-----------

Tension

Tension de service	24 - 30 V
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	95 mm
Nombre d'unités de largeur	2

Matière

Couleur	Blanc
Matière	Plastique

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Système bus	KNX/EIB Bus + Ethernet (10 Mbit/s)
-------------	------------------------------------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	IP via 2 fils
---	---------------

Connectivité

Protocole de communication	Ethernet 10/100 BaseT
Type de montage	Rail DIN

Fonctions

Fonction	Commande / régulation
----------	-----------------------

Commandes et indicateurs

LED d'état	Oui
------------	-----

Poids

Poids	200 g
-------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui