



B17870

TA-G IK10 120X60 W0 goul distri

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	120 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	120 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	6260-6260 mm ²
----------------------------	---------------------------

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1-5
Nombre de cloisons clipsables	4
Agrafe incluse	Oui

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Configuration

Auto-adhésif	Non
--------------	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui