



B17850

**TA-G IK10 80X60 W0 goul distri**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	80 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Dimensions**

Section intérieure / utile	4110-4110 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1-3
Nombre de cloisons clipsables	2
Agrafe incluse	Oui

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Configuration**

Auto-adhésif	Non
--------------	-----

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui