



396874

**Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Raccordement**

Type de connection / prise	Borne à ressort
----------------------------	-----------------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	No
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

**Identification**

Avec inscription	No
------------------	----

**Textes**

Protection	Sans
------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui