



396874

**Vierkante sokkel voor stopcontacten met penaaarde met steekklemmen**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	55 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Beveiliging	Geen
-------------	------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja