



396380

Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota
Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 55 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou
Šroubovací přípojka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka Ne
Se zavěšeným víkem Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano
Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne
Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne
S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Ochrana Žádný

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano