


303520



Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών μονοπολικός διακόπτης

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Ρεύμα διακοπής 10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλειδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατάλληλο για

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / S.1

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι