



5035



### Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
Polanzahl	1

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

##### Abmessungen

Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	32,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

##### Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Schaltart/Variante	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme
Anschlussart	Mit Steckklemme

##### Geeignet für

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x
---

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja