



503520



Poussoir en série pour store, 1 pôle, Commande de stores

Caractéristiques techniques

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store Bouton-poussoir unipolaire

Matières

Matière Métal
PVC

Traitement Non traité

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Courant de commutation 10 A

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui