



503520



**Jal.-imp.dr. 1-polig**

**Technische karakteristieken**

**Bediening en signalisatie**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop Drukknop enkelpolig

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof  
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 A

Schakelstroom 10 A

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Teksten**

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja