




503520



Jal.-imp.dr. 1-polig

Technische karakteristieken

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop Drukknop enkelpolig

Materiaal

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Geschikt voor

Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja