



503520



Botão duplo p/ estores, 10A 250V

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Botão de pressão de 1 polos

Materiais

Material Metal

Plástico

Tratamento Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

10 A

Poder de corte 10 A

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Modo de comutação Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Modo de instalação Com garras de expansão

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim