



503520



Botão duplo p/ estores, 10A 250V

Características técnicas

Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Botão de pressão de 1 polos
---	-----------------------------

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Intensidade de corrente

	10 A
--	------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
-------------------	---

Tipo de ligação

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Modo de instalação

Modo de instalação	Com garras de expansão
--------------------	------------------------

Adequado para

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----