



503520



Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni taster
---------------------------	----------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	Sa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog aktiviranja
----------------------	---

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Način instalacije	Sa kralama
-------------------	------------

Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----