




503520



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχος και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών μονοπολικό μπουτόν

Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατάλληλο για

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι